

Filtro Coalescente



MODELO	DESCRIÇÃO	MICRAGEM	TEMPERATURA MÁXIMA	PRESSÃO MÁXIMA
JAC2000COA	FILTRO COALESCENTE P/ JAC2000	0,3-0,4 MICRONS	90°C	15Kgs/cm ²
JAC3000COA	FILTRO COALESCENTE P/ JAC3000			
JAC4000COA	FILTRO COALESCENTE P/ JAC4000			
JAC5000COA	FILTRO COALESCENTE P/ JAC5000			
AFCCOA	FILTRO COALESCENTE P/ SÉRIE AFC			
BFCOA	FILTRO COALESCENTE P/ SÉRIE BFC			

OBS.: MONTAMOS FILTRO REGULADOR + FILTRO COALESCENTE + FILTRO CARVÃO ATIVADO

Carvão Ativado




MODELO	DESCRIÇÃO	MICRAGEM	TEMPERATURA MÁXIMA	PRESSÃO MÁXIMA
JAC2000CAR	CARVÃO ATIVADO P/ JAC2000	30 MICRONS	90°C	15Kgs/cm ²
JAC3000CAR	CARVÃO ATIVADO P/ JAC3000			
JAC4000CAR	CARVÃO ATIVADO P/ JAC4000			
JAC5000CAR	CARVÃO ATIVADO P/ JAC5000			
AFCAR	CARVÃO ATIVADO P/ SÉRIE AFC			
BFCAR	CARVÃO ATIVADO P/ SÉRIE BFC			

OBS.: MONTAMOS FILTRO REGULADOR + FILTRO COALESCENTE + FILTRO CARVÃO ATIVADO

Conjunto Preparação de Ar JAC Filtro



MODELO	TAMANHO	ROSCA	VAZÃO L/MIN	PRESSÃO DE TRABALHO kgf/cm ²	PRESSÃO MÁX. kgf/cm ²	TEMP. TRABALHO	MICRAGEM DO ELE. FILTRANTE	REPARO COPO
JAF1000M5	PEQUENO	M5	110	0,5-8,5	10,0	5-60°C	25 µ MICRONS	JAF1000-COPO
JAF2000-02	PEQUENO	1/4	750					JAF2000-COPO
JAF3000-02	MÉDIO	1/4	1.200					JAF3000-COPO
JAF3000-03	MÉDIO	3/8	1.500					JAF3000-COPO
JAF4000-04	GRANDE	1/2	4.200					JAF4000-COPO
JAF4000-06	GRANDE	3/4	6.200					JAF4000-COPO
JAF5000-10	EX.GRANDE	1	7.200					JAF5000-COPO




MODELO	TAMANHO	ROSCA	VAZÃO L/MIN	PRESSÃO DE TRABALHO kgf/cm ²	PRESSÃO MÁX. kgf/cm ²	TEMP. TRABALHO	MICRAGEM DO ELE. FILTRANTE	REPARO COPO
JAF2000-02B	PEQUENO	1/4	750	0,5-8,5	10,0	5-60°C	25 µ MICRONS	JAF2000-COPO
JAF3000-02B	MÉDIO	1/4	1.200					JAF3000-COPO
JAF3000-03B	MÉDIO	3/8	1.500					JAF3000-COPO
JAF4000-04B	GRANDE	1/2	4.200					JAF4000-COPO
JAF4000-06B	GRANDE	3/4	6.200					JAF4000-COPO
JAF5000-10B	EX.GRANDE	1	7.200					JAF5000-COPO

Regulador



MODELO	TAMANHO	ROSCA	VAZÃO L/MIN	PRESSÃO DE TRABALHO kgf/cm ²	PRESSÃO MÁX. kgf/cm ²	TEMP. TRABALHO	REPARO DIAFRAGMA	REPARO ANEL REGULAGEM
JAR1000-M5	PEQUENO	M5	100	0,5-8,5	10,0	5-60°C	JAR1000-DIAF	JAR1000-ANR
JAR2000-02	PEQUENO	1/4	550				JAR2000-DIAF	JAR2000-ANR
JAR3000-02	MÉDIO	1/4	2.200				JAR3000-DIAF	JAR3000-ANR
JAR3000-03	MÉDIO	3/8	2.500				JAR3000-DIAF	JAR3000-ANR
JAR4000-04	GRANDE	1/2	6.200				JAR4000-DIAF	JAR4000-ANR
JAR4000-06	GRANDE	3/4	6.200				JAR4000-DIAF	JAR4000-ANR
JAR5000-10	EX.GRANDE	1	8.200				JAR5000-DIAF	JAR5000-ANR




MODELO	TAMANHO	ROSCA	VAZÃO L/MIN	PRESSÃO DE TRABALHO kgf/cm ²	PRESSÃO MÁX. kgf/cm ²	TEMP. TRABALHO	REPARO DIAFRAGMA	REPARO ANEL REGULAGEM
JAR2000-02B	PEQUENO	1/4	550	0,5-8,5	10,0	5-60°C	JAR2000-DIAF	JAR2000-ANR
JAR3000-02B	MÉDIO	1/4	2.200				JAR3000-DIAF	JAR3000-ANR
JAR3000-03B	MÉDIO	3/8	2.500				JAR3000-DIAF	JAR3000-ANR
JAR4000-04B	GRANDE	1/2	6.200				JAR4000-DIAF	JAR4000-ANR
JAR4000-06B	GRANDE	3/4	6.200				JAR4000-DIAF	JAR4000-ANR
JAR5000-10B	EX.GRANDE	1	8.200				JAR5000-DIAF	JAR5000-ANR

Filtro Regulador



MODELO	TAMANHO	ROSCA	VAZÃO L/MIN	PRESSÃO DE TRABALHO kgf/cm ²	PRESSÃO MÁX. kgf/cm ²	TEMP. TRABALHO	REPARO ELE. FILTRANTE
JAW1000-M5	PEQUENO	M5	100	0,5-8,5	10,0	5-60°C	JAW1000-ELEM
JAW2000-02	PEQUENO	1/4	550				JAW2000-ELEM
JAW3000-02	MÉDIO	1/4	2.200				JAW3000-ELEM
JAW3000-03	MÉDIO	3/8	2.500				JAW3000-ELEM
JAW4000-04	GRANDE	1/2	4.200				JAW4000-ELEM
JAW4000-06	GRANDE	3/4	4.500				JAW4000-ELEM
JAW5000-10	EX.GRANDE	1	5.500				JAW5000-ELEM



Filtro Regulador




MODELO	TAMANHO	ROSCA	VAZÃO L/MIN	PRESSÃO DE TRABALHO kgf/cm ²	PRESSÃO MÁX. kgf/cm ²	TEMP. TRABALHO	MICRAGEM DO ELE. FILTRANTE	SUporte FIXAÇÃO
JAW2000-02B	PEQUENO	1/4	550	0,5-8,5	10,0	5-60°C	25 µ MICRONS	JAW2000-ELEM
JAW3000-02B	MÉDIO	1/4	2.200					JAW3000-ELEM
JAW3000-03B	MÉDIO	3/8	2.500					JAW3000-ELEM
JAW4000-04B	GRANDE	1/2	4.200					JAW4000-ELEM
JAW4000-06B	GRANDE	3/4	4.500					JAW4000-ELEM
JAW5000-10B	EX.GRANDE	1	5.500					JAW5000-ELEM

Conjunto Preparação de Ar



MODELO	TAMANHO	ROSCA	VAZÃO L/MIN	PRESSÃO DE TRABALHO kgf/cm ²	PRESSÃO MÁX. kgf/cm ²	TEMP. TRABALHO	MICRAGEM DO ELE. FILTRANTE	SUporte FIXAÇÃO
JAC1000-M5	PEQUENO	M5	90	0,5-8,5	10,0	5-60°C	25 µ MICRONS	JAC1000-JB
JAC2000-02	PEQUENO	1/4	500					JAC2000-JB
JAC3000-02	MÉDIO	1/4	1.700					JAC3000-JB
JAC3000-03	MÉDIO	3/8	1.700					JAC3000-JB
JAC4000-04	GRANDE	1/2	4.200					JAC4000-JB
JAC4000-06	GRANDE	3/4	4.200					JAC4000-JB
JAC5000-10	EX.GRANDE	1	5.200					JAC5000-JB



Conjunto Preparação de Ar JAC Lubrificador



MODELO	TAMANHO	ROSCA	VAZÃO L/MIN	PRESSÃO DE TRABALHO kgf/cm ²	PRESSÃO MÁX. kgf/cm ²	TEMP. TRABALHO	REPARO COPO	REPARO CILINDRO
JAL1000-M5	PEQUENO	M5	95	0,5-8,5	10,0	5-60°C	JAL1000-COPO	JAL1000-OT
JAL2000-02	PEQUENO	1/4	800				JAL2000-COPO	JAL2000-OT
JAL3000-02	MÉDIO	1/4	1.700				JAL3000-COPO	JAL3000-OT
JAL3000-03	MÉDIO	3/8	1.700				JAL3000-COPO	JAL3000-OT
JAL4000-04	GRANDE	1/2	5.000				JAL4000-COPO	JAL4000-OT
JAL4000-06	GRANDE	3/4	6.300				JAL4000-COPO	JAL4000-OT
JAL5000-10	EX.GRANDE	1	7.000				JAL5000-COPO	JAL5000-OT



MODELO	TAMANHO	ROSCA	VAZÃO L/MIN	PRESSÃO DE TRABALHO kgf/cm ²	PRESSÃO MÁX. kgf/cm ²	TEMP. TRABALHO	REPARO COPO	REPARO CILINDRO
JAL2000-02B	PEQUENO	1/4	800	0,5-8,5	10,0	5-60°C	JAL2000-COPO	JAL2000-OTB
JAL3000-02B	MÉDIO	1/4	1.700				JAL3000-COPO	JAL3000-OTB
JAL3000-03B	MÉDIO	3/8	1.700				JAL3000-COPO	JAL3000-OTB
JAL4000-04B	GRANDE	1/2	5.000				JAL4000-COPO	JAL4000-OTB
JAL4000-06B	GRANDE	3/4	6.300				JAL4000-COPO	JAL4000-OTB
JAL5000-10B	EX.GRANDE	1	7.000				JAL5000-COPO	JAL5000-OTB




MODELO	TAMANHO	ROSCA	VAZÃO L/MIN	PRESSÃO DE TRABALHO kgf/cm ²	PRESSÃO MÁX. kgf/cm ²	TEMP. TRABALHO	MICRAGEM DO ELE. FILTRANTE	SUporte FIXAÇÃO
JAC2000-02B	PEQUENO	1/4	500	0,5-8,5	10,0	5-60°C	25 µ MICRONS	JAC2000-JB
JAC3000-02B	MÉDIO	1/4	1.700					JAC3000-JB
JAC3000-03B	MÉDIO	3/8	1.700					JAC3000-JB
JAC4000-04B	GRANDE	1/2	4.200					JAC4000-JB
JAC4000-06B	GRANDE	3/4	4.200					JAC4000-JB
JAC5000-10B	EX.GRANDE	1	5.200					JAC5000-JB

Conjunto Preparação de Ar JAC Conjunto F.R.L.



MODELO	TAMANHO	ROSCA	VAZÃO L/MIN	PRESSÃO DE TRABALHO kgf/cm ²	PRESSÃO MÁX. kgf/cm ²	TEMP. TRABALHO	MICRAGEM DO ELE. FILTRANTE	SUporte FIXAÇÃO
JAC1010-M5	PEQUENO	M5	90	0,5-8,5	10,0	5-60°C	25 µ MICRONS	JAC1000-JB
JAC2010-02	PEQUENO	1/4	500					JAC2000-JB
JAC3010-02	MÉDIO	1/4	1.700					JAC3000-JB
JAC3010-03	MÉDIO	3/8	1.700					JAC3000-JB
JAC4010-04	GRANDE	1/2	4.200					JAC4000-JB
JAC4010-06	GRANDE	3/4	4.200					JAC4000-JB
JAC5010-10	EX.GRANDE	1	5.200					JAC5000-JB



Conjunto Preparação de Ar JAC Conjunto F.R.L.



MODELO	TAMANHO	ROSCA	VAZÃO L/MIN	PRESSÃO DE TRABALHO kgf/cm ²	PRESSÃO MÁX. kgf/cm ²	TEMP. TRABALHO	MICRAGEM DO FLE, FILTRANTE	SUPOORTE FIXAÇÃO
JAC2010-02B	PEQUENO	1/4	500	0,5 - 8,5	10,0	5-60°C	25 µ MICRONS	JAC2000JB
JAC2010-02B	MÉDIO	3/8	1.700					JAC2000JB
JAC2010-02B	MÉDIO	3/8	1.700					JAC2000JB
JAC4010-04B	GRANDE	1/2	4.000					JAC4000JB
JAC4010-04B	GRANDE	3/4	4.000					JAC4000JB
JAC5010-10B	EXGRANDE	1	5.000	JAC5000JB				

Dreno Automático



MODELO	DESCRIÇÃO	ROSCA DO DRENO
JAC2000DRENO	DRENO AUTOMÁTICO P/ JAC2010-02	FÊMEA M5
JAC2000DRENO	DRENO AUTOMÁTICO P/ JAC2010-02/JAC2010-03	FÊMEA 1/8
JAC4000DRENO	DRENO AUTOMÁTICO P/ JAC4010-04/JAC4010-06/JAC5010-10	FÊMEA 1/4

OBS.: COPO INCLUSO

Preparação de Ar Trío Odontológico



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MODELO	TAMANHO	ROSCA
AFR TRIO	TRIO ODONTOLÓGICO	LINHA AFR PRETO	MINI	1/4
AFRB TRIO	TRIO ODONTOLÓGICO	LINHA AFR BRANCO	MINI	1/4
BFR TRIO	TRIO ODONTOLÓGICO	LINHA BFR PRETO	MÉDIO	1/2
BFRB TRIO	TRIO ODONTOLÓGICO	LINHA BFR BRANCO	MÉDIO	1/2
JAW2TRIO	TRIO ODONTOLÓGICO	LINHA JAW CINZA	MINI	1/4
JAW2BTRIO	TRIO ODONTOLÓGICO	LINHA JAW BRANCO	MINI	1/4
JAW3TRIO	TRIO ODONTOLÓGICO	LINHA JAW CINZA	MÉDIO	1/4
JAW3BTRIO	TRIO ODONTOLÓGICO	LINHA JAW BRANCO	MÉDIO	1/4
JAW4TRIO	TRIO ODONTOLÓGICO	LINHA JAW CINZA	GRANDE	1/2
JAW4BTRIO	TRIO ODONTOLÓGICO	LINHA JAW BRANCO	GRANDE	1/2
JAW46TRIO	TRIO ODONTOLÓGICO	LINHA JAW CINZA	GRANDE	3/4
JAW46BTRIO	TRIO ODONTOLÓGICO	LINHA JAW BRANCO	GRANDE	3/4
JAW5TRIO	TRIO ODONTOLÓGICO	LINHA JAW CINZA	GRANDE	1POL.
JAW5BTRIO	TRIO ODONTOLÓGICO	LINHA JAW BRANCO	GRANDE	1POL.